

EdgeConnect™ Twist-Lock®, corps
de connecteur femelle, 30A 3
phases Wye 120/208V AC, noir et
blanc,

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2813ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®,
industriel, corps de connecteur femelle, 30A 3-Phase Wye
120/208V AC, L21-30R, borne sans vis, noir et blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée du fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.

Général

Numéro de catalogue	HBL2813ST
Conditions environnementales	Adéquation IP20
Matériau	Nylon
Type de montage	Montage à vis
Nombre de pôles	4
Série	EdgeConnect™
Taille	Produit de taille standard
Style	Dispositifs de verrouillage
Température nominale	Maximum continu 75°C, Minimum -40°C (sans impact)
Type	Connecteur
CUP	783585719078

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 3 000 V
Phase	3-Phase



Tension Rating	3P 120/ 208 VAC
----------------	-----------------

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5
----------------	---

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué selon UL 498, Fed.Spec. W-C-596, Certifié selon CSA C22.2 No.42
Nema Rating	L21-30R

Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - M14335](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
[Manuels d'installation - PD2973](#)
[Page du catalogue - WDK B-35 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL2813ST specification sheet](#)