

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée de coque ronde, 16A V AC, 50 cycles, international, borne à vis, acier inoxydable

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL316SSX](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée de coque ronde, 16A V AC, 50 cycles, mise à la terre 2 pôles 3 fils, international, borne à vis, acier inoxydable.



Caractéristiques

- Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante
- Couvercle à fermeture automatique
- Support de contact thermodurcissable
- Boîtier arrière résistant à la corrosion

Performance

Environnement - Résistance à l'humidité - Aptitude IP56

Général

Numéro de catalogue	HBL316SSX
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	Montage sur coque simple
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585040882

Dimensions

Taille de l'affichage Produit de taille standard

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	16 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	16 A
Valeur nominale actuelle	16 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	230V kV
Puissance	480

Chef d'orchestre

Nombre de fils Mise à la terre à 3 fils
Wire Size #14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CE
Nema Rating Non-NEMA
Normes - Conformité à la directive RoHS CM

Logistique

Quantité de cartons 5

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL316SSX_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1490_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-25 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL316SSX](#)
[Spécifications - WIRING_HBL316SSX_spec](#)
[Vidéo - Marine Electrical Products](#)



Une marque Hubbell