

Marine Products, Twist-Lock®, connecteur femelle, résistant à la corrosion, 32A 230V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL332CRCX](#)

Marine Products, Twist-Lock®, connecteur femelle, résistant à la corrosion, 32A 230V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, jaune.



Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Général

Numéro de catalogue	HBL332CRCX
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Résistant aux intempéries
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Version marine
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
CUP	783585454726

Dimensions

Taille de l'affichage	Standard
-----------------------	----------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	32 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	32 A
Valeur nominale actuelle	32 A
Tension Rating	230V kV

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#12 AWG à #8 AWG
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 3 fils

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CE
Nema Rating	Non-NEMA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	720

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2775_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-25 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL332CRCX](#)
[Spécifications - WIRING_HBL332CRCX_spec](#)
[Vidéo - Marine Electrical Products](#)

