



Wiring Device-Kellems

## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 30A triphasé 120/208VAC, 4-pôles 4-fils sans terre, non-NEMA, borne à vis

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL3431C](#)

Twist-Lock® Fiche mâle industrielle, 30A triphasé 120/208VAC, 4-pôles, 4-fils, non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis.

### Caractéristiques

- Le boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
- La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
- Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants

### Générale

Application	À usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Type	Bouchons
Type d'article	Fiche Insulgrip® 30A sans terre



### Dimensions

Dimensions 2,33 po x 2,33 po x 2,75 po

### Documentation

[Installation Manuals - WIRING\\_PD1731\\_INSTALLINST](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL3431C\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)

### Produits reliés

[HBLTL3CCWH](#) - Dispositifs Twist-Lock, serre-câbles colorés, taille 3, blanc  
[HBLTL3CCBR](#)  
[HBLTL3CCOR](#)  
[HBL3433C](#) - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA  
[HBLTL3CCBK](#) - Dispositifs Twist-Lock, serre-câbles colorés, taille 3, noir



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL3431C-SPEC-FR | REV 10/2023