



Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 30A triphasé 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL3431GCB](#)

Twist-Lock® Fiche mâle industrielle, 30A triphasé 250V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis.



Caractéristiques

- Le boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
- La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
- Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants

Générale

Application	À usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Type	Bouchons
Type d'article	Fiche Insulgrip® 30A avec terre

Dimensions

Dimensions 2,33 po x 2,33 po x 2,75 po

Documentation

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1732_INSTALLINST](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL3431GCB_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)

Produits reliés

[HBLTL3CCBR](#)
[HBLTL3CCBK - Dispositifs Twist-Lock, serre-câbles colorés, taille 3, noir](#)
[HBL3433GCB - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 250V CA, non-NEMA](#)
[HBLTL3CCGR](#)
[HBL3430G - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils avec MALT, non-NEMA, borne à vis](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL3431GCB-SPEC-FR | REV 10/2023