



## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 250V CA, non-NEMA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL3433GCB](#)

Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock®, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis.

### Caractéristiques

- Le boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
- La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
- Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants

### Générale

Application	Usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Isolation	Corps isolé
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Type	Corps du connecteur
Type d'article	Connecteur Insulgrip® 30A avec terre



### Dimensions

Dimensions 2,33 po x 2,33 po x 3,86 po

### Documentation

[Installation Manuals - WIRING\\_PD1732\\_INSTALLINST](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL3433GCB\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)

### Produits reliés

[HBLTL3CCBR](#)  
[HBLTL3CCBL](#)  
[HBLTL3CCBK - Dispositifs Twist-Lock, serre-câbles colorés, taille 3, noir](#)  
[HBLTL3CCRD - Dispositifs Twist-Lock, serre-câbles colorés, taille 3, rouge](#)  
[HBLTL3CCGR](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL3433GCB-SPEC-FR | REV 10/2023