

Heavy Duty Products, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité marine, mâle, fiche, 63A 230V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, style 2 et noir, étanche à l'eau

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL363CRP](#)

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broches et manchons isolants, qualité marine, mâle, fiche, 63A 230V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, style 2, vis de connexion, gris et noir, étanche à l'eau.



Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Général

Numéro de catalogue	HBL363CRP
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Emplacements humides et mouillés
Type d'article	Male Plug
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585454924

Dimensions

Taille de l'affichage Taille standard

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	63 A
Connectivité	Vis de fixation
Courant / Intensité nominale	63 A
Valeur nominale actuelle	63 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	230V kV
Tension nominale Description	230V kV
Puissance	14490

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	Fil de cuivre #8 AWG à #2 AWG uniquement

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CE
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons 5

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL363CRP_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_HBL363CRP_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-25 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_HBL363CRP_spec](#)
[Spécifications - HBL363CRP](#)
[Vidéo - Marine Electrical Products](#)

