

## Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon résistant aux intempéries, 50', cordon 12/3 SO, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL501232W](#)



Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon résistant aux intempéries, 50', cordon 12/3 SO, jaune.

### Caractéristiques

Le guide à rouleaux multipositions peut être monté dans quatre positions différentes

### Performance

- Environnement - Type de boîtier - Boîtier de type 4X, CAN/CSA - C22.2 No. 21
- Environnement - Fonctionnement - Sec, à l'intérieur et mouillé et humide à l'extérieur, emplacement non dangereux

### Général

Type de base	En option
Longueur du câble	50 Ft
Type de câble	#12/3 SOW-A
Numéro de catalogue	HBL501232W
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaune</li><li>• Jaune</li></ul>
La construction	Acier
Devoirs	Usage intensif
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Enrouleur avec fils dénudés
Série	Industrie lourde
Style	Enrouleur de 16
Type	Enrouleur résistant aux intempéries
CUP	783585209159

### Dimensions

Longueur du câble Actif	600
Longueur du câble Inactif	60
Dimension du cadre de l'enrouleur	Acier

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	600 VAC
Tension nominale Description	600 VAC

### Chef d'orchestre

Spécification du câble	12/3 SOW-A
Cordon d'alimentation	12/3 SOW-A
Couleur Nema	Jaune et noir

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL 355 et CSA, C22.2 No. 21
--------------------------	-----------------------------

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBL501232W\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Cord Reels](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1421\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK J-5 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBL501232W](#)  
[Spécifications - WIRING\\_HBL501232W\\_spec](#)  
[Spécifications - HBL501232W](#)

