



Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, Insulgrip à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 125V, 5-20R et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL5369C](#)

Connecteur femelle robuste Insulgrip® à lame droite de qualité industrielle 20A, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 125V, 5-20R, Noir et blanc, Paquet individuel.



Caractéristiques

- Bornes de câblage individuelles complètement fermées
- Pincettes puissantes et décalées pour serrer les conducteurs individuels
- Vis d'assemblage à pas rapide
- Le boîtier biseauté empêche les accrocs

Générale

Application	Industrial/Commercial Grade
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Isolation	Corps isolé
Matériau	Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Puissance max. (hp)	1
Type	Corps du connecteur
Type d'article	Insulgrip Plug

Dimensions

Dimensions 2,78 po x 1,41 po x 1,53 po

Documentation

[Engineering Drawing - HBL5369C AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2437_INSTALLINST](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1214_INSTALLINST](#)
[Literature - Food Processing Guide](#)
[Literature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)
[Literature - Industrial Solutions](#)
[Literature - Education Application Guide](#)
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Literature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL5369C_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL5369C-SPEC-FR | REV 10/2023