

60 Amp 125V Noir, femelle, montage sur panneau, terminal annulaire, dispositif à broches de scène

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [HBL60SPFRRT](#)

60 Amp 125V Noir, montage sur panneau femelle, borne annulaire Dispositif à broches de stade.



Caractéristiques

- Léger, résistant aux chocs, facile à câbler

Général

Numéro de catalogue	HBL60SPFRRT
Couleur	
Contact	Laiton
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau - Corps	Thermoplastique
Type de montage	Montage sur panneau femelle
Style	Double vis de réglage
Type de terminaison	Double vis de réglage
Type	Montage sur panneau
CUP	783585578408

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Courant / Intensité nominale	60 A
Tension nominale Description	125 V

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Homologué UL• LISTÉ CSA• ESTA
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	20
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL60SPFRRT AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL60SPFRRT_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Littérature - Stage Pin](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2830_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK H-18 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK H-20 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL60SPFRRT Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBL60SPFRRT](#)

