

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Grade Marine, Ship to Shore Cableset, 50A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, Non-NEMA, Yellow, LED Indicators

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL61CM53LED](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Grade Marine, Ship to Shore Cableset, 50A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, Non-NEMA, Yellow, LED Indicators.



Caractéristiques

- Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante
- Anneau en forme de taureau pour une décharge de traction supplémentaire
- LED verte lumineuse indiquant la mise sous tension
- Terminaison sertie exclusive pour une plus longue durée de vie
- Une LED rouge lumineuse indique "Câblage incorrect".
- Conception entièrement moulée pour une étanchéité et une durabilité supérieures

Performance

Environnement - Résistance à l'humidité - Aptitude IP56

Général

Numéro de catalogue	HBL61CM53LED
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur et extérieur
Type d'article	Pré-câblé avec extrémités mâle et femelle moulées
Veste	PVC
Matériau	Cuivre
CUP	783585310701

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Puissance	6250

Chef d'orchestre

Longueur du cordon	600
--------------------	-----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1343_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-5 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-15 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_HBL61CM53LED_spec](#)
[Spécifications - HBL61CM53LED](#)
[Vidéo - Marine Electrical Products](#)
[Vidéo - Hubbell Marine Products](#)

