

## Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre femelle vers 50A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre mâle verrouillable



Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL61CM71](#)

Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre femelle vers 50A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre mâle.

### Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

### Général

Numéro de catalogue	HBL61CM71
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Adaptateurs
Matériau	Composite
Nombre de broches	Mâle - 50A 125/250V Twist-Lock
Température de fonctionnement	Max Continu - 75 degrés C, Minimum -40 sans impact
Type de réceptacle	Femelle- 30A 125V Twist-Lock® (fermeture à glissière)
CUP	783585808680

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	125/250 VAC
Puissance	7500

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS CM

### Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	126

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2030\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-29 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-28 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBL61CM71](#)  
[Spécifications - HBL61CM71](#)

