

Adaptateur, adaptateur marin, "Y" moulé, 2) 50A 125V verrouillage femelle 2 pôles 3 fils avec mise à la terre à 50A 125/250V, verrouillage mâle 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, jaune



Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL64CM55](#)

Adaptateur marin, "Y" moulé, deux femelles à verrouillage 50A vers un mâle à verrouillage 50A.

Performance

Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP55 (connecteurs)

Général

Numéro de catalogue	HBL64CM55
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Adaptateurs
Matériau	Composite
Nombre de broches	Mâle - 50A 125/250V Twist-Lock
Température de fonctionnement	Max Continu - 75 degrés C, Minimum -40 sans impact
Type de réceptacle	Femelle - 50A 125V Twist-Lock® (fermeture à glissière)
CUP	783585808789

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Tension Rating	125/250 VAC
Puissance	12500

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2030_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-29 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-28 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL64CM55](#)
[Spécifications - HBL64CM55](#)
[Spécifications - HBL64CM55](#)