

Adaptateur, adaptateur marin, "Y" moulé, 2) connecteurs verrouillables 30A 125V à 50A 125V, fiche verrouillable, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL64CM57](#)

Adaptateur marin, "Y" moulé, deux connecteurs verrouillables
30A vers une fiche verrouillable 50A.



Performance

Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP55
(connecteurs)

Général

| | |
|----------------------------------|---|
| Numéro de catalogue | HBL64CM57 |
| Couleur | |
| Indicateur RoHS de l'UE | Non |
| Isolation | Corps isolé |
| Type d'article | Adaptateurs |
| Matériau | Composite |
| Nombre de broches | Mâle - 50A 125V Twist-Lock |
| Température de fonctionnement | Max Continu - 75 degrés C, Minimum -40 sans impact |
| Type de réceptacle | Femelle- 30A 125V Twist- Lock® (fermeture à glissière) |
| CUP | 783585808802 |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|---------|
| Intensité nominale | 30 A |
| Courant / Intensité nominale | 30 A |
| Valeur nominale actuelle | 30 A |
| Tension Rating | 125 VAC |
| Puissance | 3750 |

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2030_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-29 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-28 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL64CM57](#)
[Spécifications - HBL64CM57](#)

