

Dispositifs à lame droite, barrette de prises, 6) prises, corps en plastique, cordon de 6', blanc de bureau

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL6PPS](#)



Bloc de prises à lame droite, 6 sorties, corps en plastique, cordon de 6'.

Caractéristiques

- Cordon de 6 pieds
- Volets inviolables.

Général

Catalog Number	HBL6PPS
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Blanc cassé
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériau	Non métallique
Matériel - quincaillerie de montage	Portable
Nombre de prises de sortie	6
Prises	Straight Blade 5-15R
Série	Economy Power Strips (no SPD)
Temps de réponse	5
Température fonctionnement	32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Type	Non métallique
Type d'article	Barrettes de protection contre les surtensions
Type d'indicateurs	LED Indicator
UPC	783585120508

Dimensions

Taille de l'afficheur 0 Joules

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-In
Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Fréquence nominale	60 Hz
Phase	Single Phase

Lié au conducteur

Longueur du cordon 6 ft

Logistique

Nombre d'unités sur la palette 480
Quantité dans l'emballage 1

Documentation

[Catalog Page - WDK M-9 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - HBL6PPS AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2380_INSTALLINST](#)
[Literature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL6PPS_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Surge Plug Strips](#)

