

## Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 15A 125V, 6 sorties avec téléphone/fax, 6' Cord, Office White



Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL6PS1050MA](#)

SPIKESHIELD TVSS Plug Strip 15A, 6 sorties avec téléphone/fax, 6' Cord.

### Caractéristiques

- 1050 joules, cordon de 6 pieds, garantie de 5 000 \$ à l'achat
- Volets inviolables.

### Général

Catalog Number	HBL6PS1050MA
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Blanc cassé
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériau	Non métallique
Matériel - quincaillerie de montage	Portable
Nombre de prises de sortie	6
Prises	Straight Blade 5-15R
Série	Economy Surge Strips
Temps de réponse	5
Température fonctionnement	32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Type	Non métallique
Type d'article	Barrettes de protection contre les surtensions
Type d'indicateurs	LED Indicator
UPC	783585120546

### Dimensions

Taille de l'afficheur	1050 Joules
-----------------------	-------------

### Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-In
Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Fréquence nominale	60 Hz
Phase	Single Phase

### Lié au conducteur

Longueur du cordon	6 ft
--------------------	------

### Logistique

Nombre d'unités sur la palette	480
Quantité dans l'emballage	1

### Documentation

[Catalog Page - WDK M-9 Catalog Page](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Engineering Drawing - HBL6PS1050MA AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2380\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL6PS1050\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Surge Plug Strips](#)

