



Interrupteurs et commande d'éclairage, sectionneur de moteur, 2-pôles, 30A 600V, câblage arrière et latéral

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL7832](#)

Interrupteur de déconnexion manuelle, 2-pôles, 30A 600V,
Câblage arrière et latéral, Noir.



Caractéristiques

- Le corps thermodurcissable offre une meilleure résistance au suivi des arcs électriques
- Action marche/arrêt puissante avec un fonctionnement rapide et lent
- Protège-doigts latéraux en option pour les applications à parois étroites et les environnements sécuritaires
- Quatre grands contacts en alliage d'argent par pôle offre une excellente conductivité avec une longévité maximale du M4969
- Contrôleur sans lubrification avec cycle marche/arrêt continu, même dans des environnements difficiles, poussiéreux et à haute température

Générale

Capacité de charge	Inductive
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Noir• Black
Matériau	acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	15
Type	Retour
Type d'article	Bascule standard

Documentation

[Engineering Drawing - HBL7832 AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2018_INSTALLINST](#)
[Literature - WIRING_WLFVM034](#)
[Literature - WLFDS011-CANFR](#)
[Literature - WLFDS011-CANEN](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Literature - 30A Manual Motor Controllers](#)
[Literature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Sales Drawings - M-14482](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Hubbell 30A Toggle Motor Disconnect](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL7832-SPEC-FR | REV 10/2023