



## Interrupteurs et commande d'éclairage, sectionneur de moteur, 3-pôles, 40A 600V, câblage arrière et latéral, bascule courte

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL7843D](#)

Interrupteurs et commande d'éclairage, sectionneur de moteur, 3-pôles, 40A 600V, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule court.

### Caractéristiques

- Protection latérale en option pour les applications à proximité d'un mur
- Action marche/arrêt puissante avec un fonctionnement rapide et lent
- Le corps thermodurci offre une résistance diélectrique supérieure.

### Générale

Capacité de charge	Inductive
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Construction	Fabriqué
Matériau	acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	20
Type	Fil de côté
Type d'article	Interrupteur ouvert



### Documentation

[Engineering Drawing - HBL7843D AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2018\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Literature - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL7843D\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL7843D-SPEC-FR | REV 10/2023