



Interrupteurs et commande d'éclairage, sectionneur de moteur, 3-pôles, 60A 600V, câblage arrière et latéral

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL7863D](#)

Interrupteur manuel de sectionneur de moteur 60A, 3-pôles, 600V, câblage arrière et latéral.



Caractéristiques

- Câblage avant et arrière avec des vis en acier et des bornes en cuivre
- Puits de câblage encastrés pour des environnements sans danger pour les doigts
- Le corps en thermodurcissable résiste à des températures élevées
- Le corps en thermodurcissable offre une résistance élevée à la poursuite de l'arc électrique
- Action ON/OFF puissante avec un fonctionnement à enclenchement rapide et à déclenchement lent
- Protections latérales des doigts en option pour les applications sur murs rapprochés et les environnements sans danger pour les doigts
- Quatre grands contacts en alliage d'argent par pôle offrent une excellente conductivité et une longévité M4969 maximale
- Contrôleur sans lubrification avec un cycle ON/OFF continu même dans des environnements difficiles, poussiéreux et très chauds.

Générale

Capacité de charge	Inductive
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir
Matériau	acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	30
Type	Fil arrière
Type d'article	Interrupteur ouvert

Documentation

[Engineering Drawing - HBL7863D AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2018_INSTALLINST](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Literature - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL7863D_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL7863D-SPEC-FR | REV 10/2023