



Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip, qualité hospitalière, coudé, 2-pôles 3-fils avec MALT, 15A 125V, 5-15P, transparent

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL8215CAT](#)

Fiche mâle coudée Insulgrip® de qualité hospitalière 15A, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 125V, 5-15P, transparente.

Caractéristiques

- Bornes de câblage individuelles complètement fermées
- Des serre-câbles puissants et décalés se fixent sur les conducteurs individuels
- Transparent pour une inspection visuelle facile de la terminaison.

Générale

Application	qualité hospitalière
Puissance max. (hp)	0.5
Type	Fiche
Type d'article	Insulgrip Plug



Documentation

[Installation Manuals - WIRING_PD1215_INSTALLINST](#)
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Literature - Healthcare Application Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL8215CAT_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL8215CAT-SPEC-FR | REV 10/2023