



Wiring Device-Kellems

Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, Insulgrip, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec MALT, 20A 125V, 5-20R, transparent

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL8319CT](#)

Corps de connecteur femelle à lame droite, Insulgrip, qualité hospitalière, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R.

Caractéristiques

- Beveled housing prevents snagging
- Powerful, offsetting cord grips clamp on individual conductors
- Le logement biseauté évite les accrochages
- les agrippes-câbles puissantes et décalées se fixent sur les conducteurs individuels.

Générale

Application	qualité hospitalière
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Matériau	Composite
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Puissance max. (hp)	1
Type	Corps du connecteur
Type d'article	Connecteur Insulgrip



Dimensions

Dimensions 2,78 po x 1,53 po x 1,53 po

Documentation

[Installation Manuals - WIRING_PD2437_INSTALLINST](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1214_INSTALLINST](#)
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Literature - Healthcare Application Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL8319CT_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL8319CT-SPEC-FR | REV 10/2023