

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 15A 125V, 8 sorties, 350 joules, 6' Cord, Office White

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL8PS350YL](#)

Dispositif de protection contre les surtensions SpikeShield® Plug Strip, 8 sorties, 350J, cordon de 15'.



Caractéristiques

- Couleur jaune pour une haute visibilité et logement en métal
- 350 joules, cordon de 6 pieds, gestion des fils.

Général

Catalog Number	HBL8PS350YL
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Yellow• Jaune
Indicateur EU RoHs	No
Matériau	Non métallique
Matériel - quincaillerie de montage	Portable
Nombre de prises de sortie	6
Prises	Straight Blade 5-15R
Série	Economy Surge Strips
Temps de réponse	5
Température fonctionnement	32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Type	Métallique
Type d'article	Barrettes de protection contre les surtensions
Type d'indicateurs	LED Indicator
UPC	783585120614

Dimensions

Taille de l'afficheur 350 Joules

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-In
Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Fréquence nominale	60 Hz
Phase	Single Phase

Lié au conducteur

Longueur du cordon 6 ft

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette 360
Quantité dans l'emballage 12

Documentation

[Catalog Page - WDK M-9 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - HBL8PS350YL AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2380_INSTALLINST](#)
[Literature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL8PS350YL_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Surge Plug Strips](#)

