

## Remplacé par HBL8P50ALU, Parafoudres, 40KA, 277/480V AC Triphasé Y, Type 1

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL8SA40](#)

Parafoudres, 40KA, 277/480V AC triphasé Y, Type 1.

### Caractéristiques

- Les parafoudres sont une solution peu coûteuse qui peut être installée du côté de la ligne ou du côté de la charge au niveau du branchement.
- Excellents pour les applications OEM où la taille est une variable importante.
- Les parafoudres monophasés câblés sont de conception compacte.

### Général

Numéro de catalogue	HBL8SA40
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Dispositifs de surtension câblés
Type	40kA
CUP	783585833132



### Caractéristiques électriques

Tension Rating	Wye 277/480 VAC
Tension nominale Description	277/480 VAC Wye

### Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL8SA40 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_HBL8SA40\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - SPD Series: 36kA, 40kA & 80kA](#)
- [Littérature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)
- [Manuels d'installation - WIRING\\_HBL\\_SA40 INSTALLATION INSTRUCTIONS\\_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK M-22 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL8SA40](#)