

Enrouleur industriel jaune avec boîte de sortie portable jaune, module GFCI et (2) prises doubles 20A, UL Type 1, 25 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLI25123GF220Y](#)

Enrouleur industriel jaune avec boîte de sortie portable jaune,
module GFCI et (2) prises doubles 20A, UL Type 1, 25 Ft, #12/3
SJO, 20 A, 125 VAC.



Caractéristiques

- Construction en aluminium moulé durable et résistante à la corrosion
- UL Type 1
- Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée.
- Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

Général

Longueur du câble	25 Ft
Type de câble	#12/3 SJO
Numéro de catalogue	HBLI25123GF220Y
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	inREACH Industriel
Style	Quatre prises de courant et disjoncteur de fuite à la terre
Type	Enrouleur avec prise(s) double(s)
CUP	783585586311

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	125 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBLI25123GF220Y AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - M13987](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - PD2847](#)
[Spécifications - HBLI25123GF220Y](#)
[Spécifications - Wiring HBLI25123GF220Y Specification Sheet](#)
[Vidéo - inREACH Cord Reel Drop Ceiling Enclosure](#)

