

Enrouleur industriel blanc, UL Type 1, 25 Ft, #12/4 SJO, 20 A, 250 VAC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLI25124](#)

Enrouleur industriel blanc, UL Type 1, 25 Ft, #12/4 SJO, 20 A, 250 VAC.



Caractéristiques

- Construction en aluminium moulé durable et résistante à la corrosion
- UL Type 1
- Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée.
- Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

Général

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Longueur du câble | 25 Ft |
| Type de câble | #12/4 SJO |
| Numéro de catalogue | HBLI25124 |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Série | inREACH Industriel |
| Style | Plombé |
| Type | Enrouleur standard avec fils |
| CUP | 783585669830 |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|---------|
| Courant / Intensité nominale | 20 A |
| Tension Rating | 250 VAC |
| Tension nominale Description | 250 VAC |

Chef d'orchestre

| | |
|----------------|--------|
| Nombre de fils | 4 fils |
|----------------|--------|

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBLI25124 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBLI251_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - PD2847](#)
[Page du catalogue - WDK J-2 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBLI25124 Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBLI25124](#)
[Vidéo - inREACH Industrial and Industrial Weatherproof Cord Reels](#)

