

## Twist-Lock, testeur, 20A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L6-20P

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBLT2321](#)



Twist-Lock, testeur, 20A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L6-20P.

### Caractéristiques

- Diagnostiquez rapidement une situation de mauvais câblage ou une application.
- Idéal pour les espaces sombres et difficiles d'accès
- Pas de mesures à interpréter
- Homologué UL 1436

### Général

Numéro de catalogue	HBLT2321
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Style	Pour les appareils 20A et 30A
Type	Testeur de circuits
CUP	783585468594

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V

### Certifications et conformité

Nema Rating L6-20P

### Logistique

Quantité de cartons 10

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Twist-Lock® Circuit Testers](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Page du catalogue - WDK BB-3 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK B-52 Catalog Page](#)  
[Spécifications - WIRING\\_HBLT2321\\_spec](#)  
[Spécifications - HBLT2321](#)