

## Testeurs de circuits Twist-Lock®, 347V, 20Amp, Configuration NEMA L24-20P

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [HBLT3721](#)

Testeurs de circuits Twist-Lock®, 347V, 20Amp, Configuration NEMA L24-20P.



### Caractéristiques

- Diagnostiquez rapidement une situation de mauvais câblage ou une application.
- Idéal pour les espaces sombres et difficiles d'accès
- Pas de mesures à interpréter
- Homologué UL 1436

### Général

Numéro de catalogue	HBLT3721
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Testeurs de circuits Twist-Lock® 20A
Type	Testeur de circuits
CUP	783585468648

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	347 V
Tension nominale Description	347 V

### Certifications et conformité

Nema Rating	L24-20P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBLT3721 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBLT3721\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Twist-Lock® Circuit Testers](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2686\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK BB-3 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK B-52 Catalog Page](#)  
[Spécifications - WIRING\\_HBLT3721\\_spec](#)  
[Spécifications - HBLT3721](#)