

Kits CableTrak moins supports, 1', série 161

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HCT161191](#)

Kits CableTrak moins supports, 1', série 161.



Performance

- Environnement - Vitesse de fonctionnement maximale - 600 FPM (pieds par minute), 180 MPM (mètres par minute).
Vitesse de fonctionnement - 600 FPM (pieds par minute), 180 MPM (mètres par minute).
- Environnement - Distance maximale de déplacement sans support - Série HCT16 sans affaissement 2,8 m avec affaissement Distance de déplacement sans support - Série HCT16 sans affaissement 2,8 m avec affaissement 3,2 m
- Série HCT25 sans flèche 4,1 m avec flèche 5,2 m
- Environnement - Température de fonctionnement - Continu +20°F à +100°F (-7°C à 38°C)
- Intermittent* -40°F à +220°F (-40°C à 104°C).

Général

Numéro de catalogue	HCT161191
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Kit d'extension CableTrak
Matériau	Nylon, fibre de verre renforcée
CUP	783585343389

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Largeur	1.5 in

Caractéristiques électriques

Connectivité	Sections encliquetables
--------------	-------------------------

Chef d'orchestre

Wire Size	1.35"
-----------	-------

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	168

Documentation

- [Brochures - POWERTRAK® GRP Non-Metallic Cable/Hose Carrier](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HCT161191 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HCT161191_DRAWINGS_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1465_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK I-10 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring_HCT161191_spec](#)
- [Spécifications - HCT161191](#)