



## Dispositifs à lame droite, MALT isolée, prise, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec MALT, 20A 125V, 5-20R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [IG5362](#)

Lame droite HBL® Extra Heavy Duty MAX Isolated Ground  
Duplex Receptacle 20A, 2-pôles, 3-fils Grounding, 125V, 5-20R,  
Orange.

### Caractéristiques

- Le marquage triangulaire sur la face indique une terre isolée
- Conception compacte et mince
- Face à rainure de repérage

### Générale

Application	Grade de spécification à usage intensif
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	1
Type	Prise double standard
Type d'article	Prise double traditionnelle



### Dimensions

Dimensions 3,28 po x 1,33 po x 1,05 po

### Documentation

[Installation Manuals - WIRING\\_PD2615\\_INSTALLINST](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_IG5362\\_DRAWINGS\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-IG5362-SPEC-FR | REV 10/2023