

## Heavy Duty Products, Dispositifs à goupille et manchon isolant, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 60A 4- Wire Style 1

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [IN460MS1](#)

Heavy Duty Products, Insulgrip Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male, Replacement Interior, For 60A 4- Wire Style 1, Furnished with Screws, Black Thermoset Polyester.



### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V CA
- Électrique - Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - classification UL94-5VA et V-0
- Environnement - Protection contre les infiltrations - Conformité IP67
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu : 75° C
- Minimum -40° C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conformément à la norme UL746C
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe et sont moulées dans le support du réceptacle.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et internationales.

### Général

Numéro de catalogue	IN460MS1
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	Remplacement de l'intérieur
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Accessoires
Style	Pour bouchons, style 1
Type	Remplacement de l'intérieur
CUP	783585324067

### Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Tension Rating	600/250V AC/DC V
Tension nominale Description	600/250V AC/DC

### Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	4 fils

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	Non-NEMA

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Page du catalogue - WDK G-40 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK G-41 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring IN460MS1 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - IN460MS1](#)



Une marque Hubbell