

**HUBBELL**  
Wiring Device-Kellems

**Heavy Duty Products, Insulgrip Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Accessories, Back Box, For 60A 1" NPT Hub, Angled, Mounting Screws Included**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [MB601W](#)

Heavy Duty Products, Insulgrip Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Accessories, Back Box, For 60A 1" NPT Hub, Angled, Mounting Screws Included, Gray Cast Aluminum.



## Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V CA
- Électrique - Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et V-0
- Environnement - Températures de fonctionnement - Max. En continu : 75° C
- Températures de fonctionnement - Max. en continu : 75° C Min. Continu : -40° C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conformément à la norme UL746C
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe et sont moulées dans le support du réceptacle.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et internationales.

## Général

Numéro de catalogue	MB601W
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gray</li><li>• Gris</li></ul>
La construction	Casting
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Boîte de montage
Les Knockouts	1" NPT Moyeu
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Vis de montage
Nombre de prises	Accepte 1 appareil
Série	Boîtes d'encastrement et adaptateurs
Style	15 Degré
Plage de température	Limité par l'appareil
Type	Boîte à dos angulaire
CUP	783585010724

## Dimensions

Taille de l'affichage	Pour les appareils de 60 ampères
-----------------------	----------------------------------

## Chef d'orchestre

Entrée par câble	Par le biais du Hub
------------------	---------------------

## Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

## Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	288

## Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - MB601W AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_MB601W\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1604\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK G-42 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK G-44 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring MB601W Specification Sheet](#)  
[Spécifications - MB601W](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-MB601W-SPEC-FR | REV 7/2024