



Wiring Device-Kellems

## Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Non- Metallic Liquidtight Fittings, 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 1/2", Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [P0509NGY](#)



Raccord non métallique 90° étanche PolyTuff® de 1/2".

### Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
- Le joint torique en néoprène assure une étanchéité aux liquides
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

### Générale

Application	Les raccords sont à utiliser avec PolyTuff® I et PolyTuff® II
Matériau	Nylon
Type	PolyTuff® Raccords non métalliques étanches

### Documentation

[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Literature - Safety Product Guide](#)  
[Literature - Industrial Solutions](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_P0509N\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

### Produits reliés

[G1050 - Gestion des fils Kellems, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 1/2", 100 pieds](#)  
[B2050 - Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 1/2", 100 pieds, noir](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-P0509NGY-SPEC-FR | REV 10/2023