

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur droit mâle étanche, 1 1/2", non métallique, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [P150NBK](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff®
Connecteur droit mâle étanche, 1 1/2", non métallique, noir.



Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit.
- Le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides.
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94X-2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	P150NBK
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Nylon
Style	Droit
Type	Raccords non métalliques étanches PolyTuff
CUP	783585334028

Dimensions

Taille du commerce	1 1/2
--------------------	-------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA• Homologué UL : UL50 Type 4X, 12 et 13
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	4
Quantité de palettes	1760

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - P150NBK AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_P150N_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1858_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK W-90 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring P150NBK Specification Sheet](#)
- [Spécifications - P150NBK](#)
- [Spécifications - P150NBK](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)