



Wiring Device-Kellems

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur mâle droit étanche, 2", non métallique, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [P200NGY](#)



Gestion des fils Kellems, système étanche, connecteur étanche
PolyTuff® mâle droit, 2", non métallique, gris.

Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
- Le joint torique en néoprène assure une étanchéité aux liquides
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Générale

Application	Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II
Couleur	Gris
Matériau	Nylon
Type	PolyTuff® Raccords non métalliques étanches

Documentation

[Engineering Drawing - P200NGY AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1858_INSTALLINST](#)
[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Sales Drawings - WDK_P200N_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

Produits reliés

[G1200 - Gestion des fils Kellems, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 2", 50 pieds](#)
[B2200 - Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 2", 50 pieds, noir](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-P200NGY-SPEC-FR | REV 10/2023