

Qualité industrielle, commandes suspendues, station à boutons-poussoirs, 8) boutons - vitesse unique, service pilote, 250V AC Max, vis de terminaison

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PBS8](#)



Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, station à boutons-poussoirs, 8) boutons - vitesse unique, service pilote, 250V AC Max, vis de terminaison, jaune.

Performance

Environnement - Températures de fonctionnement - Max Continu - 75 ° C, Minimum -40° sans impact

Général

Actionneur	Boutons poussoirs
Numéro de catalogue	PBS8
Configuration du contact	Momentané
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	NEMA 3R
Conditions environnementales	Intérieur et extérieur
Type d'indicateur(s)	Aucun
Protection contre les infiltrations	IP44
Matériau - Matériel de montage	Monté sur câble
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Usage intensif
Style	Huit boutons
Type	Vitesse unique
CUP	783585610818

Dimensions

Taille de l'affichage	Pleine taille
Longueur	3.25 in
Poids	9.15 lb
Largeur	4.38 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	6 A
Connectivité	Vis de fixation
Cote de contact	Service de pilotage uniquement
Phase	Monophasé

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
Nema Rating	NEMA 3R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1001_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK F-29 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK F-27 Catalog Page](#)
- [Spécifications - PBS8](#)
- [Spécifications - Wiring PBS8 Specification Sheet](#)

