

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, femelle, une extrémité, droit, 3-fils, 20A 600V AC, PA Wire Code, 5' Length

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PF2003PA005](#)

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, femelle, une extrémité,
droit, 3 fils, 20A 600V AC, PA Wire Code, 5' Length.



Général

Número de catalogue	PF2003PA005
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble à simple extrémité, connecteur droit femelle
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale CUP	De -20 degrés C à 105 degrés C 783585524634

Dimensions

Diamètre extérieur	0.71
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	600V kV

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#12 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3 pôles
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PF2003PA005 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PF2003_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2032_INSTALLINST](#)
[Spécifications - PF2003PA005](#)
[Spécifications - Wiring PF2003PA005 specification sheet](#)