

## Linkosity, câble femelle 20A 4P, 5'.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [PF2004PA005](#)

Linkosity, câble femelle 20A 4P, 5'.



### Général

Numéro de catalogue	PF2004PA005
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble à simple extrémité, connecteur droit femelle
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale CUP	De -20 degrés C à 105 degrés C 783585116402

### Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	600V kV

### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#12 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	4 pôles
Brins	Multi

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - PF2004PA005 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_PF2004\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - Linkosity Wiring System](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING\\_PD2032\\_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - PF2004PA005](#)
- [Spécifications - Wiring PF2004PA005 specification sheet](#)