

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, femelle, une extrémité, droit, 4-fils, 20A 600V AC, PA Wire Code, 15'Length

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PF2004PA015](#)

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, femelle, une extrémité, droit, 4-fils, 20A 600V AC, PA Wire Code, 15'Length.



Général

Numéro de catalogue	PF2004PA015
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Alimentation par conduit Boîte précâblée
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	4 pôles
CUP	783585185002

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	5 A
Connectivité	Branchez-vous
Courant / Intensité nominale	5 A
Valeur nominale actuelle	5 A
Phase	Contrôle monophasé
Tension Rating	250V AC Max kV
Puissance	1250

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 5 fils
Wire Size	#12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PF2004PA015 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PF2004_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2032_INSTALLINST](#)
[Spécifications - Wiring PF2004PA015 specification sheet](#)
[Spécifications - PF2004PA015](#)

