

## Linkosity, câble à extrémité unique, 30A 4W, 45'

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [PF3004PA050](#)

Linkosity, câble à extrémité unique, 30A 4W, 45'.



### Général

Longueur du câble	50 pieds
Numéro de catalogue	PF3004PA050
Construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de connecteur	Linkosity
Série	MotorQuick/LINKOSITY
Style	Câble à simple extrémité (femelle)
Température nominale	De -20 degrés C à 105 degrés C
Type	Accessoires pour LINKOSITY
CUP	783585358130

### Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A

### Chef d'orchestre

Type de conducteur	Cuivre
Nombre de fils	4 fils
Brins	Multi

### Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - PF3004PA050 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_PF3004PA\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - Linkosity Wiring System](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING\\_PD2034\\_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - PF3004PA050](#)
- [Spécifications - Wiring PF3004PAXXX Specification Sheet](#)

