

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V AC, PA Wire Code, 10' Length

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [PH1004PA010](#)



Signal et contrôle, Linkosity, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V AC, PA Wire Code, 10' Length.

Général

Numéro de catalogue	PH1004PA010
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble à double extrémité, connecteurs droits mâle/femelle
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale	De -20 degrés C à 105 degrés C
CUP	783585093222

Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Courant / Intensité nominale	10 A
Valeur nominale actuelle	10 A
Tension Rating	600V kV

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#12 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	4 pôles
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PH1004PA010 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PH1004_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2038_INSTALLINST](#)
[Spécifications - WIRING_PH1004PA010_spec](#)
[Spécifications - PH1004PA010](#)

