

Linkosity, câble à double extrémité, 20A

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PH2004PA045](#)

Linkosity, câble à double extrémité, 20A.



Général

Numéro de catalogue	PH2004PA045
Couleur	
Construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble à double extrémité, connecteurs droits mâle/femelle
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale CUP	De -20 degrés C à 105 degrés C 783585504995

Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	600V kV

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#12 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	4 pôles
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PH2004PA045 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PH2004PA_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2032_INSTALLINST](#)
[Spécifications - WIRING_PH2004PA045_spec](#)
[Spécifications - PH2004PA045](#)