

## Signal et contrôle, Linkosity, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V AC, PB Wire Code, longueur 1'.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [PH2005PB001](#)

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V AC, PB Wire Code, 1' de longueur.



### Général

Numéro de catalogue	PH2005PB001
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble à double extrémité, connecteurs droits mâle/femelle
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale	De -20 degrés C à 105 degrés C
CUP	783585093185

### Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	600V kV

### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#12 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	5-Pole
Brins	Multi

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - PH2005PB001 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_PH2005PB\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2032\\_INSTALLINST](#)  
[Spécifications - PH2005PB001](#)  
[Spécifications - WIRING\\_PH2005PB001\\_spec](#)