

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 30A 600V AC, PA Wire Code, longueur 15', écrous hexagonaux en acier inoxydable



Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PH3004PA005](#)

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 30A 600V AC, code de fil PA, longueur 15', écrous hexagonaux en acier inoxydable.

Général

Longueur du câble	5 pieds
Numéro de catalogue	PH3004PA005
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de connecteur	Linkosity
Série	MotorQuick/LINKOSITY
Style	Câble à double extrémité (mâle/femelle)
Température nominale	De -20 degrés C à 105 degrés C
Type	Accessoires pour LINKOSITY
CUP	783585504681

Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A

Chef d'orchestre

Type de conducteur	Cuivre
Nombre de fils	4 fils
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PH3004PA005 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PH3004PA_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2034_INSTALLINST](#)
[Spécifications - Wiring PH3004PAXXX Specification Sheet](#)
[Spécifications - PH3004PA005](#)

