

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 30A 600V AC, PA Wire Code, 80 ' Length

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PH3004PA025](#)



Signal et contrôle, Linkosity, cordons, mâle/femelle, double
extrémité, droit, 4-fils, 30A 600V AC, PA Wire Code, 80 ' Length.

Général

Longueur du câble	25 pieds
Numéro de catalogue	PH3004PA025
Couleur	
Construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble de pied à double extrémité mâle/femelle
Nombre de pôles	3 pôles
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale	De -20 degrés C à 105 degrés C
CUP	783585505220

Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	600 V

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#10 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de fils	4 fils
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	3
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PH3004PA025 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PH3004PA_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2034_INSTALLINST](#)
[Spécifications - Wiring PH3004PAXXX Specification Sheet](#)
[Spécifications - PH3004PA025](#)

