

## Signal et contrôle, Linkosity, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V AC, PA Wire Code, 3' Length, Super Neutral/IG



Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [PH3004PA040](#)

Signal et contrôle, Linkosity, cordons, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V AC, PA Wire Code, 3' Length, Super Neutral/IG.

### Général

Longueur du câble	40 pieds
Numéro de catalogue	PH3004PA040
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble de pied à double extrémité mâle/femelle
Nombre de pôles	3 pôles
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale	De -20 degrés C à 105 degrés C
CUP	783585116303

### Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	600 V

### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#10 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de fils	4 fils
Brins	Multi

### Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - PH3004PA040 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_PH3004PA\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2034\\_INSTALLINST](#)  
[Spécifications - Wiring PH3004PAXXX Specification Sheet](#)  
[Spécifications - PH3004PA040](#)

