

Linkosity, câble à double extrémité 30A 4W, 15'.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PH3004PB015](#)



Linkosity, câble à double extrémité 30A 4W, 15'.

Général

Catalog Number	PH3004PB015
Construction	Fabricated
Couleur	Gris
Indicateur EU RoHs	Yes
Isolation	PVC
Températures nominales	-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article	Double Ended Cable, Male/Female Straight Connectors
Type de la prise ou fiche UPC	Linkosity 783585116426

Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Courant nominal	30 A
Courant nominal	30 A
Courant nominal	30 A
Tension nominale	600V kV

Lié au conducteur

Brins	Multi
Nombre de conducteurs	4-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs	#10 AWG
Type de conducteur	Copper

Logistique

Quantité dans l'emballage	5
---------------------------	---

Documentation

[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - PH3004PB015 AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2034_INSTALLINST](#)
[Literature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Literature - Linkosity Wiring System](#)
[Literature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Sales Drawings - WDK_PH3004PB_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)