

## Linkosity, câble mâle 20A, 5'

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [PM3004PA005](#)

Linkosity, câble mâle 20A, 5'.



### Général

Numéro de catalogue	PM3004PA005
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble à simple extrémité, connecteur mâle droit
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale CUP	De -20 degrés C à 105 degrés C 783585116914

### Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	600V kV

### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#10 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	4 pôles
Brins	Multi

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - PM3004PA005 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_PM3004PA\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2034\\_INSTALLINST](#)  
[Spécifications - Wiring PM3004PA005 specification sheet](#)  
[Spécifications - PM3004PA005](#)

