

Linkosity, câble mâle 20A, 15'

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [PM3004PA015](#)

Linkosity, câble mâle 20A, 15'.



Général

Numéro de catalogue	PM3004PA015
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble à simple extrémité, connecteur mâle droit
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale CUP	De -20 degrés C à 105 degrés C 783585116938

Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	600V kV

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#10 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	4 pôles
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - PM3004PA015 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_PM3004PA_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - Linkosity Wiring System](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2034_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - PM3004PA015](#)
- [Spécifications - Wiring PM3004PA015 specification sheet](#)