



## Kellems Wire Management, Liquidtight System, SwivelLok® Multi-Position Male Liquid Tight Connector, 3/4", non métallique, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [PS0759NGY](#)

Raccord étanche PolyTuff® non métallique 3/4 po à multi positions SwivelLok®, Gris.

### Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
- Le joint torique en néoprène assure une étanchéité aux liquides
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement
- Pivote dans n'importe quelle position, de droite à 90°.
- Écrou de compression en nylon avec dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
- Joint torique en néoprène étanche au liquide
- Virole non intégrée fournit un joint de conduit et une protection d'extraction
- Pivotant à n'importe quelle position de droit à 90°

### Générale

Application	Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II
Matériau	Nylon
Type	Raccords non métalliques étanches PolyTuff® SwivelLok



### Documentation

[Engineering Drawing - PS0759NGY AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD1859\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Literature - Industrial Solutions](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_PS0759N\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

### Produits reliés

[G1075 - Kellems Wire Management, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 3/4", 100 pieds](#)  
[B2075 - Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 3/4", 100 pieds, noir](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-PS0759NGY-SPEC-FR | REV 10/2023