



Wiring Device-Kellems

Kellems Wire Management, Liquidtight System, SwivelLok® Multi-Position Male Liquid Tight Connector, 1", Non-Métallique, Noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PS1009NBK](#)

Raccord non-métallique étanche Polytuff® SwivelLok® Multi
Position 1".

Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
- Le joint torique en néoprène assure une étanchéité aux liquides
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement
- Pivote dans n'importe quelle position, de droite à 90°.

Générale

Application	Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II
Matériau	Nylon
Type	Raccords non métalliques étanches PolyTuff® SwivelLok



Documentation

[Engineering Drawing - PS1009NBK AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1859_INSTALLINST](#)
[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Literature - Industrial Solutions](#)
[Sales Drawings - WDK_PS1009N_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

Produits reliés

G1100 - Kellems Wire Management, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 1", 100 pieds
B2100 - Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 1", 100 pieds, noir



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-PS1009NBK-SPEC-FR | REV 10/2023